

Garant
Barre d'alésage, acier, Gauche, Ø queue / dim. plaquette: 32/16mm


Données de commande

N° commande	251417 32/16
GTIN	4045197650962
Classe d'article	21T

Description technique

Déport L_3	22 mm
Levier	259015 9
Ø pré-perçage min. D_{min}	40 mm
Plaquette adaptée	TN.. 1604..
Jeu de ressorts	259044 5
Vis de levier	259018 6
Taille plaquette	16 mm
Code ISO porte-outils	A32S PTFNR/L 16
Sous-plaquette	259031 34
Jeu de goupilles à ressort	259047 3
Longueur totale L	250 mm
Hauteur de serrage L_2	31 mm
Angle d'attaque κ	90 degré
Ø queue D_5	32 mm
Norme	DIN 8024
Type d'utilisation	Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3xD

Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

Jeu de poinçons 10 pièces Type 3	259047 3
Levier Type 9	259015 9
Sous-plaquette Type 34	259031 34
VIS DE LEVIER Type 6	259018 6
Jeu de ressorts 10 pièces Type 5	259044 5
PrecisionBit pour 6 pans, 1/4 pouce E 6,3 Hexagonal 2,5 mm	674242 2,5
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500