

Garant**Barre d'alésage, acier, Gauche, Ø queue / dim. plaquette: 10/07mm**

Données de commande

N° commande	260343 10/07
GTIN	4045197656001
Classe d'article	21T

Description technique

Plaquette adaptée	DC.. 0702..
Jeu de vis pour plaquettes	269028 7
Taille plaquette	7 mm
Ø pré-perçage min. D_{min}	13,5 mm
Longueur de tête L_1	40 mm
Déport L_3	7 mm
Code ISO porte-outils	A10K SDUCR/L07
Longueur totale L	125 mm
Hauteur de serrage L_2	9 mm
Angle d'attaque κ	93 degré
Ø queue D_s	10 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3xD
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur

Type de produit

Barre d'alésage

Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes Type 7

269028 7

PrecisionBit pour Torx[®], 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx[®] TX8

674248 TX8

Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames
Couple maximal 500 cNm

659957 500