

Garant**DC.T 070204, Nuance: CU7010**

Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 260353 CU7010 |
| GTIN | 4045197668875 |
| Classe d'article | 21G |

Description

DC.T 070204 CU7010 Nuance: CU7010

Brise-copeaux: SS

Tolérance: M

Prof. coupe a_p : 0,2 - 1,5 mmAvance f : 0,05 - 0,2 mm/trVitesse de coupe v_c Application principale: 90 - 210 m/min

Description technique

| | |
|---|------------------|
| Vitesse de coupe v_c Application secondaire | 80 - 140 m/min |
| Vitesse de coupe v_c Application principale | 90 - 210 m/min |
| Rayon d'angle | 0,4 mm |
| Prof. coupe a_p | 0,2 - 1,5 mm |
| Avance f | 0,05 - 0,2 mm/tr |
| Application secondaire | M |

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Brise-copeaux | SS |
| Application principale | P |
| Condition de coupe | Continue |
| Nuance | CU7010 |
| Classement finition/ébauche | Finition |
| Type d'outils | Cermet |
| Revêtement | non revêtu |
| Code ISO plaque | DCMT 070204 |
| Nombre de changements/dents | 2 |
| Tolérance | M |
| Type de produit | Plaque pour tournage |