

Garant
Porte-outils à bride, Gauche, Carré / plaquette: 20/16mm

Données de commande

N° commande	251407 20/16
GTIN	4045197650924
Classe d'article	21T

Description technique

Bride de serrage	259038 14
Jeu de vis	259023 2
Goupille	259049 6
Taille plaquette	16 mm
Largeur fonctionnelle L ₄	25 mm
Taille de queue	20 mm
Plaquette adaptée	TN.. 1604..
Code ISO porte-outils	MTJNR/L 2020K16
Sous-plaquette	259031 32
Longueur de tête L ₁	31 mm
Longueur totale L	125 mm
Série	QuickTurn
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	Gauche
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	93 degré

Utilisation	Dressage
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

Accessoires

PrecisionBit pour 6 pans, 1/4 pouce E 6,3 Hexagonal 3 mm	674242 3
Sous-plaquette Type 32	259031 32
Jeu de vis 10 pièces Type 2	259023 2
Bride de serrage Type 14	259038 14
Goupille Type 6	259049 6
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500