

**Plaquette KOMET® Unisix®, BK62, Désignation type W29: 58-010****Données de commande**

N° commande	236780 58-010
GTIN	4047109059849
Classe d'article	24T

Description**Adapté(s) pour :**

236685; 236686

Remarque(s):**Les valeurs indicatives d'utilisation mentionnées s'appliquent aux outils KUB Trigon®.**

Type: Fonte GG(G)

Code ISO plaquette: WOEX 120608

Avance f dans l'acier < 900 N/mm²: 0,2 mm/tr**Description technique**

Désignation	58-010
Avance f dans l'acier < 900 N/mm ²	0,2 mm/tr
Code ISO plaquette	WOEX 120608
Nuance	BK62
Type	Fonte GG(G)
Type d'outils	Carbure
Type de produit	Plaquettes pour perçage

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Fonte GG(G)	adaptée	200 m/min	K
av. arrosage max.	adaptée		