

Garant GRIDLINE

Barre de fermeture de sécurité, Hauteur utile: 1025mm**Données de commande**

N° commande	998310 1025
GTIN	4067263111887
Classe d'article	91R

Description**Exécution:**

Barre de fermeture avec poignée en plastique, verrouillage par cadenas (non fourni, un cadenas avec un diamètre d'anse jusqu'à 6 mm max. convient). La barre de fermeture peut être poussée devant les tiroirs afin d'empêcher ainsi toute ouverture des tiroirs pendant le transport.

Adapté(s) pour:

Rayonnages à tiroirs, aménagement de conteneurs.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

Non compatible avec les armoires à outils du groupe 93, montage uniquement sur des rayonnages à tiroirs.

Montage ultérieur impossible.

Description technique

Domaine d'utilisation	Rayonnages à tiroirs
Domaine d'utilisation	Aménagement de conteneurs

Profondeur sans poignée	50 mm
Poids	2,4 kg
Profondeur	110 mm
Largeur	100 mm
Hauteur utile	1025 mm
Hauteur	1125 mm
Epaisseur du matériau	1,5 mm
Profondeur avec poignée	93 mm
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit	Fermeture centralisée