

Garant GRIDLINE

Façade basculante Largeur 26G, Hauteur frontale: 350mm**Données de commande**

N° commande	998250 350
GTIN	4067263107972
Classe d'article	91R

Description**Exécution:**

La façade basculante empêche les objets de tomber de la tablette. La façade peut être rabattue vers l'avant. Angle de rabattement max. 180°. Avec barre-poignée en aluminium avec porte-étiquettes remplaçables et réutilisables. Verrouillage des deux côtés avec déverrouillage individuel des tiroirs à une seule main.

Adapté(s) pour:

Rayonnages à tiroirs, aménagement de conteneurs.

Coloris:

Anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

Montage nécessaire d'une tablette d'une hauteur frontale d'au moins 50 mm. Lors du montage de tiroirs avec serrures, portes, barres de fermeture de sécurité, etc. sous la façade basculante, une tablette d'une hauteur frontale de 100 mm est nécessaire. Montage de tiroirs impossible derrière la façade basculante. Non compatible avec les armoires à outils du groupe 93.

Description technique

Hauteur frontale	350 mm
Épaisseur du matériau	1,5 mm
Hauteur utile	325 mm
Largeur utile en G	26
Equerre repliable	180 degré
Profondeur	38 mm

Déverrouillage individuel des tiroirs	Une main
Poids	3,4 kg
Largeur utile	650 mm
Domaine d'utilisation	Rayonnages à tiroirs
Domaine d'utilisation	Aménagement de conteneurs
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Réglage en hauteur au pas	25 mm
Type de produit	Rabat avant