

Garant GRIDLINE

Façade basculante Largeur 56G, Hauteur frontale: 150mm**Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 998253 150 |
| GTIN | 4067263111511 |
| Classe d'article | 91R |

Description**Exécution:**

La façade basculante empêche les objets de tomber de la tablette. La façade peut être rabattue vers l'avant. Angle de rabattement max. 180°. Avec barre-poignée en aluminium avec porte-étiquettes remplaçables et réutilisables. Verrouillage des deux côtés avec déverrouillage individuel des tiroirs à une seule main.

Adapté(s) pour:

Rayonnages à tiroirs, aménagement de conteneurs.

Coloris:

Anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

Montage nécessaire d'une tablette d'une hauteur frontale d'au moins 50 mm. Lors du montage de tiroirs avec serrures, portes, barres de fermeture de sécurité, etc. sous la façade basculante, une tablette d'une hauteur frontale de 100 mm est nécessaire. Montage de tiroirs impossible derrière la façade basculante. Non compatible avec les armoires à outils du groupe 93.

Description technique

| | |
|---------------------------------------|----------|
| Déverrouillage individuel des tiroirs | Une main |
| Hauteur utile | 125 mm |
| Poids | 5,2 kg |
| Hauteur frontale | 150 mm |
| Largeur utile en G | 56 |
| Profondeur | 38 mm |

| | |
|---------------------------|--|
| Equerre repliable | 180 degré |
| Largeur utile | 1400 mm |
| Epaisseur du matériau | 1,5 mm |
| Domaine d'utilisation | Rayonnages à tiroirs |
| Domaine d'utilisation | Aménagement de conteneurs |
| Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Réglage en hauteur au pas | 25 mm |
| Type de produit | Rabat avant |