

Garant GRIDLINE

**Façade basculante Largeur 56G, Hauteur frontale: 300mm****Données de commande**

N° commande	998253 300
GTIN	4067263111573
Classe d'article	91R

**Description****Exécution:**

La façade basculante empêche les objets de tomber de la tablette. La façade peut être rabattue vers l'avant. Angle de rabattement max. 180°. Avec barre-poignée en aluminium avec porte-étiquettes remplaçables et réutilisables. Verrouillage des deux côtés avec déverrouillage individuel des tiroirs à une seule main.

**Adapté(s) pour:**

Rayonnages à tiroirs, aménagement de conteneurs.

**Coloris:**

Anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

**Remarque(s):**

Montage nécessaire d'une tablette d'une hauteur frontale d'au moins 50 mm. Lors du montage de tiroirs avec serrures, portes, barres de fermeture de sécurité, etc. sous la façade basculante, une tablette d'une hauteur frontale de 100 mm est nécessaire. Montage de tiroirs impossible derrière la façade basculante. Non compatible avec les armoires à outils du groupe 93.

**Description technique**

Largeur utile en G	56
Hauteur frontale	300 mm
Profondeur	38 mm
Epaisseur du matériau	1,5 mm
Equerre repliable	180 degré
Largeur utile	1400 mm

Poids	5,4 kg
Déverrouillage individuel des tiroirs	Une main
Hauteur utile	275 mm
Domaine d'utilisation	Rayonnages à tiroirs
Domaine d'utilisation	Aménagement de conteneurs
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Réglage en hauteur au pas	25 mm
Type de produit	Rabat avant