

Garant GRIDLINE

Plateau coulissant avec œillets 200 kg, 26×24G, Hauteur montage: 150mm**Données de commande**

N° commande	998276 150
GTIN	4067263111665
Classe d'article	91R

Description**Exécution:**

Plateau **extensible à 100%**. Ouvert devant, hauteur latérale 46 mm, hauteur de montage 150 mm. Sans découpes pour parois de séparation à fentes. Barre-poignée en aluminium avec porte-étiquettes remplaçables et réutilisables. Œillets à l'avant et à l'arrière pour la fixation, par ex. de sangles de traction. Avec déverrouillage individuel des tiroirs à une seule main.

Adapté(s) pour:

Rayonnages à tiroirs, aménagement de conteneurs.

Livraison:

Plateau coulissant complet avec 1 paire de rails de guidage et œillets.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

Non compatible avec les armoires à outils du groupe 93, montage uniquement sur des rayonnages à tiroirs.

Description technique

Hauteur montage	150 mm
Domaine d'utilisation	Aménagement de conteneurs
Surface utile de tiroir en G	26×24
Largeur utile en G	26
Déverrouillage individuel des tiroirs	Une main

Nombre d'œillets	4
Profondeur utile en G	24
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	200 kg
Extraction des tiroirs (partielle/totale)	100 %
Réglage en hauteur au pas	25
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attribut des noms de produit	26×24G
Largeur utile	650 mm
Profondeur utile	600 mm
Type de produit	Plateau coulissant