

Garant GRIDLINE

**Plateau coulissant avec œillets 200 kg, 56×24G, Hauteur montage: 150mm****Données de commande**

N° commande	998280 150
GTIN	4067263111702
Classe d'article	91R

**Description****Exécution:**

Plateau **extensible à 100%**. Ouvert devant, hauteur latérale 46 mm, hauteur de montage 150 mm. Sans découpes pour parois de séparation à fentes. Barre-poignée en aluminium avec porte-étiquettes remplaçables et réutilisables. Œillets à l'avant et à l'arrière pour la fixation, par ex. de sangles de traction. Avec déverrouillage individuel des tiroirs à une seule main.

**Adapté(s) pour:**

Rayonnages à tiroirs, aménagement de conteneurs.

**Livraison:**

Plateau coulissant complet avec 1 paire de rails de guidage et œillets.

**Coloris:**

Gris clair RAL 7035, **revêtement par poudre.**

**Remarque(s):**

Non compatible avec les armoires à outils du groupe 93, montage uniquement sur des rayonnages à tiroirs.

**Description technique**

Hauteur montage	150 mm
Domaine d'utilisation	Aménagement de conteneurs
Déverrouillage individuel des tiroirs	Une main
Surface utile de tiroir en G	56×24
Nombre d'œillets	8
Largeur utile en G	56

Profondeur utile en G	24
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	200 kg
Extraction des tiroirs (partielle/totale)	100 %
Réglage en hauteur au pas	25
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attribut des noms de produit	56x24G
Largeur utile	1400 mm
Profondeur utile	600 mm
Type de produit	Plateau coulissant