

Garant GRIDLINE

**Plateau coulissant avec œillets, rails galvanisés 200 kg, 36×24G, Hauteur montage: 150mm****Données de commande**

N° commande	998279 150
GTIN	4067263111696
Classe d'article	91R

**Description****Exécution:**

Plateau **extensible à 100%**. Ouvert devant, hauteur latérale 46 mm, hauteur de montage 150 mm. Sans découpes pour parois de séparation à fentes. Barre-poignée en aluminium avec porte-étiquettes remplaçables et réutilisables. Œillets à l'avant et à l'arrière pour la fixation, par ex. de sangles de traction. Avec déverrouillage individuel des tiroirs à une seule main.

**Avec rails d'extension galvanisés pour une protection anti-corrosion supplémentaire.**

**Adapté(s) pour:**

Rayonnages à tiroirs, aménagement de conteneurs.

**Livraison:**

Plateau coulissant complet avec 1 paire de rails de guidage et œillets.

**Coloris:**

Gris clair RAL 7035, **revêtement par poudre.**

**Remarque(s):**

Non compatible avec les armoires à outils du groupe 93, montage uniquement sur des rayonnages à tiroirs.

**Description technique**

Hauteur montage	150 mm
Domaine d'utilisation	Aménagement de conteneurs
Nombre d'œillets	4
Largeur utile en G	36

Déverrouillage individuel des tiroirs	Une main
Surface utile de tiroir en G	36×24
Profondeur utile en G	24
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	200 kg
Extraction des tiroirs (partielle/totale)	100 %
Réglage en hauteur au pas	25
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attribut des noms de produit	36×24G
Largeur utile	900 mm
Profondeur utile	600 mm
Type de produit	Plateau coulissant