

Garant GRIDLINE

Plateau coulissant avec œillets 200 kg, 36×20G, Hauteur montage: 150mm**Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 998274 150 |
| GTIN | 4067263111641 |
| Classe d'article | 91R |

Description**Exécution:**

Plateau **extensible à 100%**. Ouvert devant, hauteur latérale 46 mm, hauteur de montage 150 mm. Sans découpes pour parois de séparation à fentes. Barre-poignée en aluminium avec porte-étiquettes remplaçables et réutilisables. Œillets à l'avant et à l'arrière pour la fixation, par ex. de sangles de traction. Avec déverrouillage individuel des tiroirs à une seule main.

Adapté(s) pour:

Rayonnages à tiroirs, aménagement de conteneurs.

Livraison:

Plateau coulissant complet avec 1 paire de rails de guidage et œillets.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

Non compatible avec les armoires à outils du groupe 93, montage uniquement sur des rayonnages à tiroirs.

Description technique

| | |
|------------------------------|---------------------------|
| Domaine d'utilisation | Aménagement de conteneurs |
| Hauteur montage | 150 mm |
| Nombre d'œillets | 4 |
| Largeur utile en G | 36 |
| Surface utile de tiroir en G | 36×20 |

| | |
|--|--|
| Déverrouillage individuel des tiroirs | Une main |
| Profondeur utile en G | 20 |
| Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles | 200 kg |
| Extraction des tiroirs (partielle/totale) | 100 % |
| Réglage en hauteur au pas | 25 |
| Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Attribut des noms de produit | 36×20G |
| Largeur utile | 900 mm |
| Profondeur utile | 500 mm |
| Type de produit | Plateau coulissant |