



## Plaquette KOMET® Unisix®, BK6440, Désignation type W29: 34-000



### Données de commande

N° commande	236791 34-000
GTIN	4047109226647
Classe d'article	24T

### Description

#### Adapté(s) pour :

236650; 236660; 236685; 236686

#### Remarque(s):

**Les valeurs indicatives d'utilisation mentionnées s'appliquent aux outils KUB Trigon®.**

Type: ST900

Code ISO plaquette: WOEX 06T304

Avance f dans l'acier < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,15 mm/tr

### Description technique

Désignation	34-000
Avance f dans l'acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,15 mm/tr
Code ISO plaquette	WOEX 06T304
Nuance	BK6440
Type	ST900
Type d'outils	Carbure
Type de produit	Plaquettes pour perçage

**Données utilisateur**

	<b>Adéquation</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Code ISO</b>
Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	220 m/min	P
Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	185 m/min	P
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	165 m/min	P
Acier < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	150 m/min	P
Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	100 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée	100 m/min	M
av. arrosage max.	adaptée		