

**Plaquette KOMET® Unisix®, BK6425, Désignation type W29: 42-000****Données de commande**

N° commande	236771 42-000
GTIN	4047109225404
Classe d'article	24T

Description**Adapté(s) pour :**

236650; 236660; 236685; 236686

Remarque(s):**Les valeurs indicatives d'utilisation mentionnées s'appliquent aux outils KUB Trigon®.**

Type: ST900; INOX

Code ISO plaquette: WOEX 080404

Avance f dans l'acier < 900 N/mm²: 0,16 mm/tr**Description technique**

Désignation	42-000
Avance f dans l'acier < 900 N/mm ²	0,16 mm/tr
Code ISO plaquette	WOEX 080404
Nuance	BK6425
Type	ST900; INOX
Type d'outils	Carbure
Type de produit	Plaquettes pour perçage

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	300 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	250 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	225 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	adaptée	200 m/min	P
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée	120 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adaptée	180 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adaptée	120 m/min	M
av. arrosage max.	adaptée		