



Porte-outils à levier HOLEX Pro, droite, Carré/ plaquette: 25/09mm



Données de commande

N° commande	260048 25/09
GTIN	4067263109631
Classe d'article	22E

Description

Exécution:

Arrosage ciblé sur l'arête de coupe.

Remarque(s):

Apport de lubrifiant sous la tête via un raccord de tuyau (G1/8 pouce – fourni).

Description technique

Taille plaquette	9 mm
Code ISO porte-outils	SCLCR/L 2525M09
Longueur de tête L ₁	19 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 2
Longueur totale L	150 mm
Largeur fonctionnelle L ₄	32 mm
Plaquette adaptée	CC.. 09T3..
Norme	Norme usine
Taille de queue	25 mm
Type d'utilisation	droite
Arrosage interne	oui
Angle d'attaque κ	95 degré

Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes Type 2	269028 2
Tournevis dynamométrique Type TX15	659950 TX15