

**Porte-outils à levier HOLEX Pro, Gauche, Carré/ plaquette: 20/09mm****Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 260049 20/09  |
| GTIN             | 4067263109648 |
| Classe d'article | 22E           |

**Description****Exécution:**

Arrosage ciblé sur l'arête de coupe.

**Remarque(s):**

Apport de lubrifiant sous la tête via un raccord de tuyau (G1/8 pouce – fourni).

**Description technique**

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Taille plaquette                     | 9 mm            |
| Jeu de vis pour plaquettes           | 269028 2        |
| Taille de queue                      | 20 mm           |
| Norme                                | Norme usine     |
| Largeur fonctionnelle L <sub>4</sub> | 25 mm           |
| Code ISO porte-outils                | SCLCR/L 2020K09 |
| Longueur totale L                    | 125 mm          |
| Longueur de tête L <sub>1</sub>      | 17 mm           |
| Plaquette adaptée                    | CC.. 09T3..     |
| Type d'utilisation                   | Gauche          |
| Arrosage interne                     | oui             |
| Angle d'attaque κ                    | 95 degré        |

|                 |                                 |
|-----------------|---------------------------------|
| Utilisation     | Tournage longitudinal extérieur |
| Utilisation     | Tournage longitudinal extérieur |
| Type de produit | Porte-outils à vis              |

---

## Accessoires

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Jeu de vis pour plaquettes Type 2  | 269028 2    |
| Tournevis dynamométrique Type TX15 | 659950 TX15 |