

**Porte-outils à levier HOLEX Pro, Gauche, Carré/ plaquette: 20/11mm****Données de commande**

N° commande	261301 20/11
GTIN	4067263109440
Classe d'article	22E

Description**Exécution:**

Arrosage ciblé sur l'arête de coupe.

Remarque(s):

Apport de lubrifiant sous la tête via un raccord de tuyau (G 1/8 pouce- fourni).

Description technique

Norme	Norme usine
Plaquette adaptée	VC.. 1103..
Taille plaquette	11 mm
Longueur de tête L ₁	24 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 22
Longueur totale L	125 mm
Taille de queue	20 mm
Largeur fonctionnelle L ₄	25 mm
Code ISO porte-outils	SVJCR/L 2020K11
Type d'utilisation	Gauche
Arrosage interne	oui
Angle d'attaque κ	93 degré

Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes Type 22	269028 22
Tournevis dynamométrique Type TX15	659950 TX15
Tournevis dynamométrique Type TX8	659950 TX8