



Pour plaquettes SD.. SVJCL 93°, gauche



Données de commande

N° commande	261301 25/11
GTIN	4067263109457
Classe d'article	22E

Description

Exécution:

Arrosage ciblé sur l'arête de coupe.

Remarque(s):

Apport de lubrifiant sous la tête via un raccord de tuyau (G 1/8 pouce- fourni).

Description technique

Jeu de vis pour plaquettes	269028 22
Longueur totale L	150 mm
Largeur fonctionnelle L ₄	32 mm
Taille de queue	25 mm
Norme	Norme usine
Code ISO porte-outils	SVJCR/L 2525M11
Taille plaquette	11 mm
Plaquette adaptée	VC.. 1103..
Longueur de tête L ₁	26 mm
Type d'utilisation	Gauche
Arrosage interne	oui
Angle d'attaque κ	93 degré

Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

#Produits adaptés

<https://www.hoffmann-group.com/FR/fr/hom/p/261301-25/11>