



## Rallonges pour tarauds avec méplat HB, Type: 3



### Données de commande

N° commande	338425 3
GTIN	4067263109280
Classe d'article	32H

### Description

#### Exécution:

Queue h6 à face Weldon aussi pour montage dans des mandrins Weldon/ de freinage ou expansibles hydrauliques.

- **Modèle long ou extra long.**
- **L'extrémité avant de la rallonge est conçue comme une pince de serrage. En serrant l'écrou moleté à la main, la pince de serrage est fixée au taraud.**
- **La transmission du couple s'effectue via le carré.**
- **L'extrémité arrière de la rallonge est conforme à la norme DIN, afin que la rallonge puisse être insérée dans des adaptateurs de taraudage ou des pinces de serrage ER avec carré.**

#### Utilisation:

Pour le taraudage dans des endroits difficiles d'accès, p. ex. évidements profonds, épaulements, arêtes gênantes de dispositifs, filetages intérieurs extrêmement profonds, à proximité de parois en fonte.

#### Remarque(s):

Autre pince de serrage six pans pour fixation du taraud disponible sur demande.

### Description technique

Pour Ø queue filetage $d_2$	4,5 mm
Rallonge Ø $D_3$	6 mm
Rallonge $L_3$	130 mm
Pour Ø nominal taraudage $d_1$ DIN 374/376	M6
Rallonge $L_2$	60 mm
Rallonge $K_2$	4,9 mm

Pour  $\varnothing$  nominal taraudage  $d_1$  DIN 371

M4

Type de produit

Horex rallonge micromètre