



Tournevis porte-embouts à magasin avec embouts 1/4 pouce avec cliquet et aimant, Type: 1



Données de commande

N° commande	676566 1
GTIN	4067263109464
Classe d'article	62F

Description

Exécution:

Petite poignée ergonomique avec porte-embouts 1/4 pouce pour endroits difficiles d'accès. Avec fonction de cliquet (45 dents) via la bague de commutation pour serrage à droite et à gauche et blocage. Avec 6 embouts universels tenaces C 6,3, logés dans un magasin situé dans la poignée. Le puissant aimant permanent dans le porte-embouts garantit un maintien sûr de l'embout.

Adapté(s) pour:

Embouts 1/4 pouce avec tige C 6,3.

Contenu:

1 embout de chaque:
pour Phillips, réf. 1; 2.
pour Torx® femelles, réf. TX15; TX20; TX30.
pour vis à fente, réf. 5,5.

Description technique

Profil d'entraînement	Tournevis pour Phillips
Profil d'entraînement	Tournevis pour vis à fente, 1.2 x 7.0 x 125 mm
Profil d'entraînement	Tournevis pour vis TORX®

Fiche technique

Longueur totale	69 mm
Angle d'ajustement	8 degré
Logement pour embouts	D 6,3
Capuchon pivotant	non
Réversibilité gauche/droite	oui
Avec poignée à cliquet	oui
Avec corps télescopique	non
Avec embouts	oui
Magasins d'embouts intégré	oui
Type de produit	Outil à embout