

**Garant****Appareil de base pour étau autocentrant Xtric, Type: 125XL****Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 363000 125XL  |
| GTIN             | 4067263109907 |
| Classe d'article | 310           |

**Description****Exécution:**

- **Excellente accessibilité et parfaitement symétrique.**
- **Entièrement trempé et face inférieure fraisée avec précision.**
- **Etau pour serrage de pièces brutes et finies avec retrait minimum des mors/de la pièce.**
- **Avec alésages pour système de positionnement LANG, adaptable aux systèmes GARANT ZeroClamp et Erowa ITS148 (réf. 50 et 80) à l'aide d'une plaque intermédiaire.**
- **Changement de mors sans outil. Une modification de la plage de serrage est possible en retournant les mors.**
- **Interface d'automatisation.**
- **Système génial de changement des mors sans outil.**
- **Force de serrage jusqu'à 25 kN avec couple de 90 Nm.**
- **Commande rapide et intuitive.**
- **Précision de répétabilité <0,01 mm.**
- **Graduations pour le prépositionnement des modules de serrage.**
- **Ecrou de broche avec ou sans fonction d'oscillation.**
- **Bord de serrage pour brides de serrage.**
- **Réglage central à l'aide d'une clé à ergots.**

**Utilisation:**

Idéal pour l'usinage sur 5 faces. Serrage centré.

**Adapté(s) pour:**

Mors rapportés 363010 – 363045.

**Livraison:**

Rail de base, broche, écrous de broche, **protection de broche 363083.**

**Accessoire(s):**

Clé 6 pans 627424 réf. 5, clé à ergot 628600 réf. 2, clé dynamométrique 656050, douille 642229, brides de serrage 363081 80 et 361165 CS1, boulon de serrage GARANT 363190, plaques adaptatrices 363079, 363080, 363085. Console de hauteur 363090 (en combinaison avec le code art. 363079). Station de montage 358595 52/96.

#### Remarque(s):

Les boulons de serrage d'origine pour ZeroClamp sont trop longs pour être utilisés directement. Raccourcir les filets des boulons à une longueur de vissage max. de 19 mm à partir de la surface d'appui.

Mors rapportés adaptés 363010 – 363045 non fournis. Pour obtenir les conditions de serrage S2, retourner le mors. Compenser les lacunes de serrage pour les types XS, XSP et H avec des mors rapportés décalés.

## Description technique

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| B                                     | 125 mm        |
| Poids                                 | 13,4 kg       |
| Mesure étalon face inférieure         | 2x96 / 200 mm |
| Dim. ouvertures de clés               | 13 mm         |
| Dim. ouvertures de clés               | 5 mm          |
| Rainure longitudinale                 | 20 mm         |
| Hauteur H                             | 54 mm         |
| Code couleur pour accessoires adaptés | Xtric 125     |
| Couple maximal                        | 132 Nm        |
| Force de serrage maximale             | 32 kN         |
| L                                     | 370 mm        |
| Plage de serrage S2                   | 92 - 330 mm   |
| Série                                 | Xtric         |
| Plage de serrage S1                   | 0 - 244 mm    |
| Type de produit                       | Etaux machine |

## Accessoires

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Bride de serrage Type CS1 | 361165 CS1 |
|---------------------------|------------|

|   |                |
|---|----------------|
| Palier de broche complet Type 125/270   | 363008 125/270 |
| Mors doux rapporté Type 160A  | 363034 160A    |
| Mors doux rapporté Type 160S  | 363034 160S    |
| Paire de cales parallèlesmagnétique Hauteur 10 mm   | 363076 10      |
| Paire de cales parallèlesmagnétique Hauteur 12 mm   | 363076 12      |
| Paire de cales parallèlesmagnétique Hauteur 20 mm   | 363076 20      |
| Paire de cales parallèlesmagnétique Hauteur 25 mm   | 363076 25      |
| Paire de cales parallèlesmagnétique Hauteur 30 mm   | 363076 30      |
| Paire de cales parallèlesmagnétique Hauteur 30C mm  | 363076 30C     |
| Paire de cales parallèlesmagnétique Hauteur 32 mm   | 363076 32      |
| Paire de cales parallèlesmagnétique Hauteur 32C mm  | 363076 32C     |
| Plaque d'adaptation pour étau autocentrant Type ZS / pour<br>Ø plot de serrage 125/120 mm | 363080 125/120 |
| Plaque d'adaptation pour étau autocentrant Type ZS / pour<br>Ø plot de serrage 125/138 mm | 363080 125/138 |
| Broche de rechange pour XTRIC Type 125M   | 363084 125M    |
| Ecrou de broche fixe à droite Type 125  | 363097 125     |
| Ecrou de broche oscillant à gauche Type 125   | 363098 125     |
| Ecrou de broche oscillant à droite Type 125   | 363099 125     |