

**Garant****Mandrins de frettage avec arrosage, PSC 32 court, Ø serrage D1: 6mm****Données de commande**

N° commande	308559 6
GTIN	4067263110040
Classe d'article	31A

**Description****Exécution:**

- Avec RFID / alésage Balluffchip.
- Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!).
- Surfaces fonctionnelles du profil intérieur PSC usinées.

Avec canaux d'arrosage et filetages obturables.

**Utilisation:**

Pour le serrage d'outils avec une tolérance de queue h6.

**Accessoire(s):**

Rallonge pour mandrin de frettage 302410 – 302416. Appareils de frettage 354210 – 354400.  
Jeu de vis d'équilibrage 309906 réf. 180.

**Description technique**

Arrosage	Obturable
Ø D <sub>2</sub>	21 mm
Ø serrage D <sub>1</sub>	6 mm
Ø ext. D	27 mm
Longueur de col cote A	65 mm
Support	PSC 32 court
Norme de porte-outils	ISO 26623-1
Arrosage interne	oui

Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 2,5 à 25 000 min <sup>-1</sup>
Précision de concentricité	≤ 3 μm
Méthode d'usinage	UGV
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Mandrins de frettage