

**Garant****Mandrin pour fraises à queue fileté, cylindrique, PSC 63, Taille de filetage M: M16X50****Données de commande**

N° commande	308553 M16X50
GTIN	4067263110118
Classe d'article	31A

**Description****Exécution:**

- Avec RFID / alésage Balluffchip.
- Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!).
- Surfaces fonctionnelles du profil intérieur PSC usinées.

**Utilisation:**

Pour fraises à queue fileté.

**Description technique**

Filetage M	M16×50
Long. utile L <sub>1</sub>	50 mm
Ø ext. D	29 mm
Ø alésage D <sub>1</sub>	17 mm
Longueur de col cote A	74,5 mm
Support	PSC 63
Norme de porte-outils	ISO 26623-1
Arrosage interne	oui
Précision de concentricité	≤ 3 µm

Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Mandrins pour fraises à queue filetée