

Garant**Mandrin pour fraises à queue fileté, cylindrique, PSC 63, Taille de filetage M: M12X50****Données de commande**

N° commande	308553 M12X50
GTIN	4067263110101
Classe d'article	31A

Description**Exécution:**

- Avec RFID / alésage Balluffchip.
- Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!).
- Surfaces fonctionnelles du profil intérieur PSC usinées.

Utilisation:

Pour fraises à queue fileté.

Description technique

Ø alésage D ₁	12,5 mm
Long. utile L ₁	50 mm
Longueur de col cote A	74,5 mm
Filetage M	M12×50
Ø ext. D	21 mm
Support	PSC 63
Norme de porte-outils	ISO 26623-1
Arrosage interne	oui
Précision de concentricité	≤ 3 µm

Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Mandrins pour fraises à queue filetée