

**Garant****Mandrins à pinces ER, PSC 32 court, pour taille de pinces de serrage ER: 20****Données de commande**

N° commande	308512 20
GTIN	4067263110132
Classe d'article	31A

**Description****Exécution:**

- Avec RFID / alésage Balluffchip.
- Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!).
- Surfaces fonctionnelles du profil intérieur PSC usinées.

**Utilisation:**

Pour le serrage d'outils à queue cylindrique dans des pinces ER suivant DIN 6499 types A et B.

**Livraison:**

Avec écrou de serrage rapide revêtu.

**Accessoire(s):**

Pinces de serrage ER 308881 – 309434, clé de serrage ER 309680 ou 613300.

**Description technique**

Longueur de col cote A	50 mm
Plage de serrage	1 - 13 mm
Pour pinces ER	20
Écrou de serrage rapide de rechange GARANT 309610	20
Ø ext. D	34 mm
Support	PSC 32 court
Norme de porte-outils	ISO 26623-1

Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 2,5 à 25 000 min <sup>-1</sup>
Précision de concentricité	≤ 3 μm
Méthode d'usinage	UGV
Arrosage interne	oui
Type de produit	Mandrins à pinces