



## Rallonges pour tarauds Avec arrosage interne, Type: 8



### Données de commande

N° commande	338435 8
GTIN	4067263110392
Classe d'article	32H

### Description

#### Exécution:

- **Modèle long ou extra long.**
- **L'extrémité avant de la rallonge est conçue comme une pince de serrage. En serrant l'écrou moleté à la main, la pince de serrage est fixée au taraud.**
- **La transmission du couple s'effectue via le carré.**
- **L'extrémité arrière de la rallonge est conforme à la norme DIN, afin que la rallonge puisse être insérée dans des adaptateurs de taraudage ou des pinces de serrage ER avec carré.**

Avec arrosage interne.

#### Utilisation:

Pour le taraudage dans des endroits difficiles d'accès, p. ex. évidements profonds, épaulements, arêtes gênantes de dispositifs, filetages intérieurs extrêmement profonds, à proximité de parois en fonte.

#### Remarque(s):

Autre pince de serrage six pans pour fixation du taraud disponible sur demande.

### Description technique

Rallonge $\varnothing D_3$	10 mm
Rallonge $L_3$	130 mm
Pour carré $K_1$	8 mm
Pour $\varnothing$ nominal taraudage $d_1$ DIN 371	M10
Rallonge $L_2$	60 mm
Pour longueur serrage $l_1$	33 mm
Rallonge $K_2$	8 mm

Rallonge $\varnothing D_4$	15 mm
Pour $\varnothing$ queue filetage $d_2$	10 mm
Arrosage interne	oui
Type de produit	Horex rallonge micromètre