


**TNMG 160408, Nuance: CA6525**

**Données de commande**

N° commande	251474 CA6525
GTIN	4960664513192
Classe d'article	25E

**Description**

TNMG 160408 CA6525 Nuance: CA6525

Brise-copeaux: MQ

Prof. coupe  $a_p$ : 0,3 - 2 mm

Avance  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 60 - 220 m/min

**Description technique**

Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	MQ
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	60 - 220 m/min
Avance $f$	0,05 - 0,25 mm/tr
Prof. coupe $a_p$	0,3 - 2 mm
Rayon d'angle	0,8 mm
Application principale	M
Nuance	CA6525

Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	TNMG 160408
Nombre de changements/dents	6
Type de produit	Plaquette pour tournage