



Lampe de travail sans fil à LED, Type: 205



Données de commande

N° commande	081567 205
GTIN	4067263110804
Classe d'article	02A

Description

Exécution:

Lampe de travail sans fil à LED avec 2 niveaux de luminosité et éclairage ponctuel (100 lumens). Avec crochet de suspension, support repliable et port de charge USB-C.

Fonctionnement:

IP65 : Protection contre les jets d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité à la poussière), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec câble de charge.

Description technique

Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Nombre de batteries incluses	1
Durée d'éclairage	3 - 6,5 h
Poids	201 g
Ampoule	Module de LED

Fiche technique

Flux lumineux	350 lm
Indice de protection IP	IP 65
Puissance	blanc froid
Type de batterie	Lithium-ion
Flux lumineux niveau 2	150 lm
Longueur totale	205 mm
Type de produit	Lampes de travail