



Plaquette KOMET® Unisix®, BK62, Désignation type W29: 10-010



Données de commande

N° commande	236780 10-010
GTIN	4047109058545
Classe d'article	24T

Description

Adapté(s) pour :

236630; 236635; 236650

Remarque(s):

Les valeurs indicatives d'utilisation mentionnées s'appliquent aux outils KUB Trigon®.

Type: Fonte GG(G)

Code ISO plaquette: WOEX 030204

Avance f dans l'acier < 900 N/mm²: 0,08 mm/tr

Description technique

Désignation	10-010
Avance f dans l'acier < 900 N/mm ²	0,08 mm/tr
Code ISO plaquette	WOEX 030204
Nuance	BK62
Type	Fonte GG(G)
Type d'outils	Carbure
Type de produit	Plaquettes pour perçage

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Fonte GG(G)	adaptée	200 m/min	K
av. arrosage max.	adaptée		