

Garant

Support, SA 50, ABS® Ø d: 63mm



Données de commande

N° commande	238440 63
GTIN	4067263110965
Classe d'article	29W

Description

Livraison:

Livraison complète avec disque d'étanchéité et set de transformation pour type AD.

Remarque(s):

Autres attaches avec raccordement ABS® disponibles sur demande.

Description technique

Longueur de col A	60 mm
Longueur avance L ₁	29 mm
Ø ABS® d	80 mm
Support	SA 50
Queue	ABS
Norme de porte-outils	DIN 69871
Forme	ADB
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 6,3 à 8000 min ⁻¹
Arrosage interne	oui
Type de produit	Mandrins ABS

Fiche technique