

Garant**Support, HSK-A 100, ABS® Ø d: 40mm****Données de commande**

N° commande	238520 40
GTIN	4067263111030
Classe d'article	29W

Description**Exécution:**

- **Attachement équilibré à Q 6,3 à 10.000 tr/min.**
- **Avec arrosage interne.**

Norme:**DIN 69893****Remarque(s):**

Autres attachements avec raccordement ABS® disponibles sur demande.

Description technique

Longueur de col A	80 mm
Longueur avance L ₁	51 mm
Ø ABS® d	40 mm
Support	HSK-A 100
Queue	ABS
Norme de porte-outils	DIN 69893
Arrosage interne	oui
Ø ext. d ₁	100 mm

Type de produit

Mandrins ABS