

Mahr**Trusquin digital, avec sortie de données, Hauteur traçage: 980mm****Données de commande**

N° commande	445000 980
GTIN	4059192066789
Classe d'article	43B

Description**Exécution:**

Grand affichage LCD de 12 mm à fort contraste. Base stable et ergonomique avec semelle trempée et rodée pour un déplacement aisé et sans à-coups. Règle et coulisseau en acier inoxydable trempé. Grand volant pour le positionnement et la mesure. **Réglage fin supplémentaire et vis de blocage.**

Livraison:

Avec 1 pile 081560 réf. CR2032, 1 pointe à tracer en carbure rapporté 445002.

Accessoire(s):

Support pour indicateurs à levier et comparateurs 445004, câble de données 498940.

Description technique

Lecture	0,01 mm
Erreur admissible	0,06 mm
Surface base, longueur	220 mm
Lecture	0,0005 pouce
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Section règle	35×15 mm

Code art. piles/batteries incluses	081560 CR2032
Surface base, largeur	120 mm
Nombre de piles incluses	1
Norme	Norme usine
Lecture commutable	mm / pouce
Interface	Interface Digimatic
Interface	Interface RS232C
Interface	Interface Digimatic
Sauvegarde des valeurs mesurées	Système de verrouillage de référence MAHR
Métrologie	numérique
Etalonnage	E1
Type de produit	Trusquin vertical