

**Cadenas à cylindre de précision à clés différentes, Ø corps max: 40mm****Données de commande**

N° commande	085851 40
GTIN	4003482061602
Classe d'article	08Q

Description**Exécution:**

Corps robuste en laiton, mécanisme de fermeture de précision inoxydable, anse en acier trempé et chromé, double verrouillage. La série Magno n'est pas disponible en modèles spéciaux.

Livraison:

Cadenas avec 2 clés.

Description technique

Avec cache-entrée	non
adaptabilité	non
Matériau boîtier	Laiton
Fermeture	à clés identiques
Hauteur anse intérieure	23,5 mm
Série	Magno
Ø anse	6,5 mm
Type de produit	Cadenas

