

## HEDI

Lampe de surface à LED, 230 V, Puissance absorbée: 35W



### Données de commande

N° commande	081268 35
GTIN	4003644005604
Classe d'article	08B

### Description

#### Exécution:

Eclairage sans ombres ni reflets avec diffusion élevée de la lumière.

Lampe de travail robuste avec parties latérales caoutchoutées et cinq angles d'inclinaison en fonction de la position (90°, 35°, 25°, 15°, 0°). Poignée intégrée, interrupteur marche/arrêt à l'arrière. Agréée pour une utilisation permanente ainsi que sur les chantiers et dans les ateliers de montage suivant BGI 608.

#### Fonctionnement:

IP54: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

### Description technique

Angle de départ réglable	90 degré
Angle de départ réglable	35 degré
Angle de départ réglable	25 degré
Angle de départ réglable	15 degré

Angle de départ réglable	0 degré
Puissance absorbée	35 W
Poids	2300 g
Flux lumineux	3850 lm
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Indice de protection IP	IP 54
Tension nominale	230 V
Longueur totale	273 mm
Largeur totale	256 mm
Hauteur totale	163 mm
Longueur câble de raccordement	3 m
Zone ATEX	aucune
Attribut des noms de produit	230 V
Type de produit	Projecteurs