



Plaquette KOMET® Unisix®, BK72, Désignation type W29: 58-010



Données de commande

N° commande	236830 58-010
GTIN	4047109059863
Classe d'article	24T

Description

Adapté(s) pour :

236685; 236686

Remarque(s):

Les valeurs indicatives d'utilisation mentionnées s'appliquent aux outils KUB Trigon®.

Type: ST1400

Code ISO plaquette: WOEX 120608

Avance f dans l'acier < 900 N/mm²: 0,2 mm/tr

Description technique

Désignation	58-010
Avance f dans l'acier < 900 N/mm ²	0,2 mm/tr
Code ISO plaquette	WOEX 120608
Nuance	BK72
Type	ST1400
Type d'outils	Carbure
Type de produit	Plaquettes pour perçage

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	300 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	250 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	200 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	adaptée	160 m/min	P
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée	130 m/min	P
Fonte GG(G)	moyennement adaptée	200 m/min	K
av. arrosage max.	adaptée		