

**Plaquette KOMET® Unisix®, BK72, Désignation type W29: 10-010****Données de commande**

N° commande	236830 10-010
GTIN	4047109058552
Classe d'article	24T

Description**Adapté(s) pour :**

236630; 236635; 236650

Remarque(s):**Les valeurs indicatives d'utilisation mentionnées s'appliquent aux outils KUB Trigon®.**

Type: ST1400

Code ISO plaquette: WOEX 030204

Avance f dans l'acier < 900 N/mm²: 0,08 mm/tr**Description technique**

Désignation	10-010
Avance f dans l'acier < 900 N/mm ²	0,08 mm/tr
Code ISO plaquette	WOEX 030204
Nuance	BK72
Type	ST1400
Type d'outils	Carbure
Type de produit	Plaquettes pour perçage

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	300 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	250 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	200 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	adaptée	160 m/min	P
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée	130 m/min	P
Fonte GG(G)	moyennement adaptée	200 m/min	K
av. arrosage max.	adaptée		