


**DC. T 11T302, Nuance: CA6525**

**Données de commande**

N° commande	260385 CA6525
GTIN	4960664589241
Classe d'article	25E

**Description**

DC. T 11T302 CA6525 Nuance: CA6525

Brise-copeaux: MQ

Tolérance: M

Prof. coupe  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mm

Avance f: 0,05 - 0,25 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 50 - 140 m/min

**Description technique**

Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	50 - 140 m/min
Rayon d'angle	0,2 mm
Brise-copeaux	MQ
Prof. coupe $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Application principale	M
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Avance f	0,05 - 0,25 mm/tr

Nuance	CA6525
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	DCMT 11T302
Nombre de changements/dents	2
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage