

Appareil de chauffage par induction, Taille: 45



Données de commande

N° commande	883962 45
GTIN	2050002076488
Classe d'article	86H

Description

Exécution:

Appareil de chauffage par induction compact simatherm® pour roulements à billes et autres pièces métalliques de forme annulaire pour des diamètres d'alésage de 20 à 310 mm. Avec la régulation automatique de la durée et de la température, les roulements à billes ou autres pièces métalliques de forme annulaire peuvent être chauffés à la température de 110 °C prescrite par les constructeurs. Conception particulièrement compacte : l'appareil ne pèse que 17 kg, y compris avec 3 barreaux. Possibilité de commande à distance par des appareils mobiles via Bluetooth (uniquement avec l'application gratuite "World of Maintenance")

Livraison:

Appareil de chauffage, 3 barreaux, sonde de température et gants de protection thermique.

Description technique

Largeur	268 mm
Plage de réglage de la température	20 - 180 °C
Ø ext. pièce max.	310 mm
Poids maximal des pièces	45 kg
Tension	230 V

Puissance	2,1 kW
Longueur	320 mm
Ø int. pièce min. min.	20 mm
Hauteur	293 mm
Type de produit	Appareil de chauffage à induction