

Garant**Porte-plaquettes en Y Vario plus Eco, Gauche, Largeur de gorge w: 3mm****Données de commande**

N° commande	274541 3
GTIN	4067263112457
Classe d'article	21U

Description**Exécution:**

Pour le tronçonnage d'arbres d'un diamètre maximum de 90 mm.

Adapté(s) pour:

Porte-outils Vario plus Eco 274531; 274501; 274502.

Attention:

Livrés sans vis de montage (fournies avec les porte-outils).

Description technique

Profondeur coupe max. t_{max}	45 mm
Rainurage axial possible	non
Vis de serrage	279815 9
Série	Vario Plus Eco
Largeur de gorge w	3 mm
Plaquette adaptée	273656 – 273749

Longueur totale L	90,8 mm
Y1	2 mm
Y	28 mm
X	47 mm
X1	9 mm
Type d'utilisation	Gauche
Arrosage interne	oui
Type de produit	Porte-plaquettes

Accessoires

Vis de blocage Type 9	279815 9
-----------------------	----------