

**DC. T 070204, Nuance: CA6525**

## Données de commande

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 260382 CA6525 |
| GTIN             | 4960664589234 |
| Classe d'article | 25E           |

## Description

DC. T 070204 CA6525 Nuance: CA6525

Brise-copeaux: MQ

Tolérance: M

Prof. coupe  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mm

Avance f: 0,05 - 0,25 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 50 - 140 m/min

## Description technique

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Rayon d'angle                                 | 0,4 mm                   |
| Condition de coupe                            | Légèrement intermittente |
| Brise-copeaux                                 | MQ                       |
| Prof. coupe $a_p$                             | 0,5 - 1,5 mm             |
| Avance f                                      | 0,05 - 0,25 mm/tr        |
| Application principale                        | M                        |
| Vitesse de coupe $v_c$ Application principale | 50 - 140 m/min           |

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Nuance                      | CA6525                  |
| Classement finition/ébauche | Finition                |
| Type d'outils               | Carbure                 |
| Code ISO plaquette          | DCMT 070204             |
| Nombre de changements/dents | 2                       |
| Tolérance                   | M                       |
| Type de produit             | Plaquette pour tournage |