

Bloc porte-lames Vario plus Eco, droite, Type de tige de fixation: PSC63**Données de commande**

N° commande	274530 PSC63
GTIN	4067263110811
Classe d'article	21U

Description

Exécution:

Stabilité du système optimisée grâce au blocage par plusieurs vis et à la liaison mécanique.

Adapté(s) pour:

Porte-plaquettes Vario plus Eco.

Livraison:

Vis de montage incluses.

Description technique

Longueur de col cote A	105 mm
Type de tige fixation	PSC63
Barre de serrage	279928 7
Vis de blocage	279815 24
L_1	83 mm
f_2	15 mm
h_2	23 mm
Vis de montage	279815 9
h_1	19 mm
L_2	35 mm
f_1	7 mm

Arrosage interne	oui
h ₃	54 mm
Série	Vario Plus Eco
Type d'utilisation	droite
Type de produit	Blocs porte-lames

Accessoires

Vis de blocage, Type: 24	279815 24
Vis de blocage, Type: 9	279815 9
Barre de serrage, Type: 7	279928 7