




Système d'arrosage souple métallique 1/4 pouce, Type: L10



Données de commande

N° commande	084410 L10
GTIN	4037728070202
Classe d'article	08J

Description

Exécution:

Système d'arrosage souple pour un transfert précis de lubrifiant et d'air. Grâce à sa fabrication en **acier inoxydable de haute qualité**, le système d'arrosage souple convient également à une utilisation dans des domaines et des secteurs ayant des exigences élevées en matière de résistance à la corrosion et d'hygiène. Système le plus complet du marché avec un total de 4 tailles système. Compatible avec tous les systèmes de porte-outils courants. **Les tuyaux articulés métalliques sont en outre pré-verrouillés, c'est-à-dire que tuyau d'arrosage maintient sa position même lorsqu'il n'est pas vissé.** Grâce à la conception en acier inoxydable, les composants atteignent une durée de vie beaucoup plus longue et peuvent également **être utilisés à haute pression jusqu'à 50 bars**. Raccord machine pour circuit hydraulique L10 avec écrou de serrage pour taille système 1

Remarque(s):

Les réf. SET-1 à SET-4 sont des conduites complètes pré-assemblées pour un raccordement direct. Toutes les tailles système (0-3) avec tous les composants individuels associés, tels que raccords, adaptateurs ou buses, sont disponibles sur demande.

Description technique

Type de produit	Système de lubrification
-----------------	--------------------------

