

HOLEX**Chaussures basses noires Chaussures basses HOLEX Move Two 101 S1 ESD,
Pointure EU: 41****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 092095 41 |
| GTIN | 4067263110880 |
| Classe d'article | 02S |

Description**Exécution:**

Les chaussures de sécurité HOLEX Move Two se caractérisent par leur matériau léger et flexible, respirant et résistant. La combinaison de matériaux est confortable et agréable à porter. L'esthétique est complétée par un design classique avec des éléments modernes. En outre, les chaussures sont résistantes à la saleté et aux dommages.

- **Tige en microfibre.**
- **Protection antiperforation en tissu.**
- **Protection contre les décharges électrostatiques (ESD).**
- **Doublure fonctionnelle en maille sandwich 100% polyester, respirante, résistante à l'abrasion.**
- **Support plantaire en mousse PU / maille.**
- **Semelle extérieure PU / TPU, noire.**
- **Visibilité accrue grâce aux éléments réfléchissants.**

Chaussures basses à lacets.

Norme:

EN ISO 20345:2022 S1 SR. ASTM F2413-18.

Remarque(s):

Accessoires de protection des pieds, voir lacets HOLEX adaptés 092862 110, 092863 130 et semelles intérieures HOLEX 092845 36-48.

Description technique

| | |
|------------------------------|-------------------------------|
| Résistance à la pénétration | Tissu |
| Matériau coque de protection | Composite |
| Classe de protection | S1 |
| Sexe | Homme |
| Propriété électrostatique | ZED/ESD |
| Type de produit | Chaussures basses de sécurité |

Accessoires

| | |
|--|-----------|
| Semelle intérieure rougeSupport plantaire Pointure EU 41 | 092844 41 |
|--|-----------|