

**HOLEX****Chaussures basses noires Chaussures basses HOLEX Move Two 101 S2 ESD,  
Pointure EU: 40****Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 092097 40     |
| GTIN             | 4067263114239 |
| Classe d'article | 02S           |

**Description****Exécution:**

Les chaussures de sécurité HOLEX Move Two se caractérisent par leur matériau léger et flexible, respirant et résistant. La combinaison de matériaux est confortable et agréable à porter. L'esthétique est complétée par un design classique avec des éléments modernes. En outre, les chaussures sont résistantes à la saleté et aux dommages.

- **Tige en microfibre.**
- **Protection antiperforation en tissu.**
- **Protection contre les décharges électrostatiques (ESD).**
- **Doublure fonctionnelle en maille sandwich 100% polyester, respirante, résistante à l'abrasion.**
- **Support plantaire en mousse PU / maille.**
- **Semelle extérieure PU / TPU, noire.**
- **Visibilité accrue grâce aux éléments réfléchissants.**

Chaussures basses à lacets.

**Norme:**

EN ISO 20345:2022 S2 SR. ASTM F2413-18.

**Remarque(s):**

Accessoires de protection des pieds, voir lacets HOLEX adaptés 092862 110, 092863 130 et semelles intérieures HOLEX 092845 36-48.

## Description technique

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Classe de protection         | S2                            |
| Résistance à la pénétration  | Tissu                         |
| Matériau coque de protection | Composite                     |
| Sexe                         | Homme                         |
| Propriété électrostatique    | ZED/ESD                       |
| Type de produit              | Chaussures basses de sécurité |

---

## Accessoires

|  |           |
|--|-----------|
| Semelle intérieure rougeSupport plantaire Pointure EU 40 | 092844 40 |
|--|-----------|