

HOLEX**Chaussures hautes noires Bottines HOLEX Move Two 101 S3L ESD, Pointure EU: 41****Données de commande**

N° commande	092103 41
GTIN	4067263114918
Classe d'article	02S

Description**Exécution:**

Les chaussures de sécurité HOLEX Move Two se caractérisent par leur matériau léger et flexible, respirant et résistant. La combinaison de matériaux est confortable et agréable à porter. L'esthétique est complétée par un design classique avec des éléments modernes. En outre, les chaussures sont résistantes à la saleté et aux dommages.

- **Tige en microfibre.**
- **Protection antiperforation en tissu.**
- **Protection contre les décharges électrostatiques (ESD).**
- **Doublure fonctionnelle en maille sandwich 100% polyester, respirante, résistante à l'abrasion.**
- **Support plantaire en mousse PU / maille.**
- **Semelle extérieure PU / TPU, noire.**
- **Visibilité accrue grâce aux éléments réfléchissants.**

Bottines à lacets.

Norme:

EN ISO 20345:2022 S3L SR. ASTM F2413-18.

Remarque(s):

Accessoires de protection des pieds, voir lacets HOLEX adaptés 092862 110, 092863 130 et semelles intérieures HOLEX 092845 36-48.

Description technique

Sexe	Homme
Résistance à la pénétration	Tissu
Matériau coque de protection	Composite
Classe de protection	S3L
Propriété électrostatique	ZED/ESD
Type de produit	Bottes de sécurité

Accessoires

Semelle intérieure rougeSupport plantaire Pointure EU 41	092844 41
--	-----------