



**DC. T 070202, Nuance: CA6525**



## Données de commande

N° commande	260381 CA6525
GTIN	4960664589227
Classe d'article	25E

## Description

DC. T 070202 CA6525 Nuance: CA6525

Brise-copeaux: MQ

Tolérance: M

Prof. coupe  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mm

Avance f: 0,05 - 0,25 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 50 - 140 m/min

## Description technique

Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	50 - 140 m/min
Avance f	0,05 - 0,25 mm/tr
Brise-copeaux	MQ
Rayon d'angle	0,2 mm
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Prof. coupe $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Application principale	M

Nuance	CA6525
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	DCMT 070202
Nombre de changements/dents	2
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage