

Mahr**Jauge de profondeur numérique pour rainures IP 67, Plage de mesure: 100mm****Données de commande**

N° commande	418758 100
GTIN	4059192059095
Classe d'article	43A

Description**Exécution:**

Pour la mesure de gorges, rainures, cavités, épaulements, etc. Le système de mesure REFERENCE mémorise et conserve la position zéro définie, même après une remise en marche. La fonction de verrouillage permet d'éviter les erreurs de mesure dues à un actionnement accidentel des touches de commande.

Fonctionnement:

IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

1 pile 081560 réf. CR2032. Avec 3 touches de mesure (\varnothing 4 mm, \varnothing 7,5 mm et rayon 6 mm).

Accessoire(s):

Câble de données 498940. Touche de mesure à disque 418660 réf. 0,5, touche spéciale 434900 – 4915 avec filetage M 2,5.

Description technique

Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Section de la règle	16 x 3 mm
Nombre de piles incluses	1
Lecture commutable	0,0005 pouce
Plage de mesure	0 - 100 mm
\varnothing jauge de profondeur	4 mm

Lecture commutable	mm / pouce
Longueur semelle	85 mm
Ecart de mesure E MPE	±0,03 mm
Lecture commutable	0,01 mm
Etalonnage	A1
Code art. piles/batteries incluses	081560 CR2032
Indice de protection IP	IP 67
Norme	ISO 13385
Interface	Interface USB
Interface	Interface Digimatic
Interface	Port USB
Sauvegarde des valeurs mesurées	Système de verrouillage de référence MAHR
Méetrologie	numérique
Matériau	Acier inoxydable, INOX
Emballage	Etui
Type de produit	Jauge de profondeur au 1/20 ème pour rainures

Services

Etalonnage Pieds à coulisse / jauges de profondeur Plage de mesure maximale 200 mm	021000 200
Étalonnage DAkkSPied à coulisse / jauge de profondeur Plage de mesure maximale 200 mm	021010 200

Accessoires

Touche de mesure à disque Epaisseur du disque 1 mm	418660 1
Pile bouton / spéciale Type de pile CR2032	081560 CR2032
Touche en rubis Type 2	434915 2
Touche de mesure à disque Epaisseur du disque 0,5 mm	418660 0,5

Couvercle de compartiments à piles	412235
Touche en carbure Type 2	434910 2
Touche en acier Type 2	434900 2