



Meuleuses droites pneumatiques, Type: SPM60R



Données de commande

N° commande	079440 SPM60R
GTIN	2050002005471
Classe d'article	03R

Description

Exécution:

ATA – Meuleuse droite pneumatique **avec pinces de serrage de 3 mm** pour travaux de fraisage, de meulage et de gravure fins. **Pré-filtre intégré.** Meuleuse droite 85 W offrant un confort d'utilisation élevé et une vitesse de rotation maximale de 60000 tr/min.

- **Design compact pour travaux dans les espaces restreints.**
- **Protection de pince de serrage amovible.**

Description technique

Quantité maximale d'air absorbé	230 l/min
Vitesse de rotation max.	60000 min ⁻¹
Poids	0,17 kg
Vibrations maximales suivant EN	< 2,5 m/s ²
Raccord pneumatique	1/4 pouce
Longueur	140 mm
Raccord fileté	BSP
Niveau sonore	68 dB(A)
Puissance de décharge	85 W
Ø pinces de serrage	3 mm
Type de produit	Meuleuses droites

