



Meuleuses droites pneumatiques, Type: SPT100R



Données de commande

N° commande	079440 SPT100R
GTIN	5390145244663
Classe d'article	03R

Description

Exécution:

ATA – Meuleuse droite pneumatique **avec pinces de serrage de 3 mm** pour travaux de fraisage, de meulage et de gravure fins. **Pré-filtre intégré.** Meuleuse droite 63 W avec conception exclusive du moteur sans pièces d'usure dans le moteur, offrant une longue durée de vie et une vitesse maximale de 100000 tr/min.

Utilisation:

Utiliser uniquement de l'air comprimé non huilé. Ne pas huiler!

Description technique

Poids	0,15 kg
Vitesse de rotation max.	100000 min ⁻¹
Ø pinces de serrage	3 mm
Longueur	135 mm
Raccord pneumatique	1/4 pouce
Quantité maximale d'air absorbé	170 l/min
Vibrations maximales suivant EN	< 2,5 m/s ²
Niveau sonore	70 dB(A)
Raccord fileté	BSP
Puissance de décharge	63 W
Type de produit	Meuleuses droites

